

Garant**Alezor manual configurabil, neacoperit, Ø nominal DC: 33mm****Date comandă**

Numărul de comandă	160200 33
GTIN	4045197927538
Clasa articolului	10N

Descriere**Execuție:**

Cu **spirală pe stânga** la 7 – 8° și con de atac lung peste 1/4 din lungimea tăișului. Număr par de dinți cu împărțire inegală pentru gaură rotundă și fără vibrații. Șlefuirea pe partea plană a secțiunii de tăiere netezește gaura și ghidează alezorele.

Alezoare manuale **rectificate pentru ajustare conform preferințelor dumneavoastră.**

Aplicație:

Pentru găuri străpunse (nu pentru găuri înfundate). Ideal de asemenea pentru găuri întrerupte.

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	33 mm
Pătrat coadă □	26 mm
Număr de dinți Z	10
Lungimea totală L	265 mm
Gamă de Ø	32,2 - 33,2 mm
Lungimea tăișului L _c	133 mm
Lungime activă L ₁	168 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 206 B
Unghiul elicei	7-8 grad
Răcire interioară	nu

Utilizare la tipul de găurire	La gaură străpunsă
Inel colorat	fără
Tip produs	Alezor

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		