

**Garant**
**Burghiu elicoidal HSS W, neacoperită, Ø DC h8: 7,9mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	114200 7,9
GTIN	4045197015877
Clasa articolului	11B

**Descriere**
**Execuție:**

Grosime standard a miezului fără conicitate.  
 Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.  
 Canale spațioase și șlefuite cu spiră îngustă.  
 Suprafață lustruită.  
 Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

**Recomandare:**
**Adâncimea maximă de găurire:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	2
Ø nominal $D_c$	7,9 mm
Lungimea canalului de așchii $L_c$	75 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii $D_s$	7,9 mm
Lungimea totală L	117 mm
Avans f în aluminiu, plastic cu așchii lungi	0,14 mm/rot
Standard	DIN 338
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	63,2 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	W
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		