

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-600, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094240 7
GTIN	10076490499348
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

HyFlex® 11-600. Mănuși din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condițiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Cu material subțire de suport, pentru utilizare în industrie la lucrările ușoare și de finețe, în care este necesară **mobilitate maximă**. Protejarea produselor de amprente, resturi de mănuși și de murdăria tuturor tipurilor de produse. Recomandate în special pentru montarea pieselor mici precum rulmenții cu bile, articulații și arcuri.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Fără silicon	nu
Simț tactil	foarte bun(ă)

Fără DMF	nu
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Material acoperire	PU
Mărimea mănușilor	7
Serie	HyFlex®
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	12
EN 388	3121A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	200 mm
Culoarea	alb
Greutate	11,6 g
Tehnologie de tricatat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	PU
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale