

Honeywell**Pereche de mănuși Perfect Poly® Skin, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094250 7
GTIN	3603835501352
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Perfect Poly® Skin. Mănuși extrem de delicate și strâmte cu aderență bună, confort și rezistență ridicate. **Fără silicon.**

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Fără silicon	da
Denumirea producătorului	Perfect Poly Skin
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Fără DMF	nu

Simț tactil	foarte bun(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Mărimea mănușilor	7
Material acoperire	PU
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3111X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	220 - 260 mm
Culoarea	gri / albastru
Greutate	14-20 g
Tehnologie de tricatat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale