



Leră digitală pentru cordon de sudură, Domeniu de măsurare: 30mm



Date comandă

Numărul de comandă	477630 30
GTIN	4045197927675
Clasa articolului	42H

Descriere

Execuție:

Afișaj digital mare, cu contrast puternic și carcasă metalică robustă. Leră digitală pentru cordon de sudură cu **riglă gradată absolută**, nu necesită punere la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca. 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

Aplicație:

Pentru măsurarea cordoanelor de sudură plate și bombate.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,01 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere
Eroare de toleranță	0,02 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Citire comutabilă	mm / inch

Domeniu de măsurare	0 - 30 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Material	Oțel superior, INOX
Tip produs	Șablon pentru cordon de sudură

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------