


Garant**WN.G 060408, Categorie: HU7305**

Date comandă

Numărul de comandă	252064 HU7305
GTIN	4045197927736
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 060408 HU7305 Categorie: HU7305

Sfărâmător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

Avans f: 0,1 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 400 - 600 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	AM
Avans f	0,1 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	HU7305

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	400 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNGG 060408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire