

**Honeywell****Pereche de mănuși Perfect Poly® Skin, Mărimea mănușilor: 8****Date comandă**

Numărul de comandă	094250 8
GTIN	3603835501369
Clasa articolului	09A

**Descriere****Execuție:**

Perfect Poly® Skin. Mănuși extrem de delicate și strâmte cu aderență bună, confort și rezistență ridicate. **Fără silicon.**

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Material acoperire	PU
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Denumirea producătorului	Perfect Poly Skin
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Mărimea mănușilor	8
Fără silicon	da

Fără DMF	nu
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Simț tactil	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Tip de mănuși	Mănuși universale
Conținut	10
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3111X
Material de suport	Poliamidă
Strat de acoperire	PU
VARIANTĂ cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Lungime	220 - 260 mm
Culoarea	gri / albastru
Greutate	14-20 g
Tehnologie de tricatat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	1
Tip produs	Mănuși universale