

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-619, Mărimea mănușilor: 9****Date comandă**

Numărul de comandă	094262 9
GTIN	10076490481121
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Seria HyFlex®. Mănuși extrem de subțiri și totuși rezistente datorită tehnologiei de tricotat cu **mărimea 18**. Recomandate în special pentru lucrări ușoare de montaj cu cerințe înalte de precizie, montaj final al electromotoarelor, instalațiilor de aer condiționat, fasciculelor de cabluri. HyFlex® 11-619. Cu strat de acoperire până în zona de puls.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Tehnologie de tricotat: 18G

Culoarea: alb

Descriere tehnică

Simț tactil	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Protecție la temperaturi înalte	nu există

Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Greutate	7,4 g
Fără DMF	nu
Mărimea mănușilor	9
Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Material acoperire	PU
Fără silicon	nu
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
EN 388:2016	2121X
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	PU
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	alb
Tehnologie de tricatat	18G
Tip produs	Mănuși universale