



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2920



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2920
--------------------	--------------

GTIN	7322590051280
------	---------------

Clasa articolului	03R
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

- **Mecanism de percuție performant cu ciocan dublu.**
- **Greutate redusă și performanță ridicată.**
- **Carcasă din material compozit și mâner cu durabilitate mare.**
- **Mâner ergonomic cu izolație bună.**
- **Comutare pentru funcționare spre dreapta/stânga cu ajutorul a două butoane.**

Aplicație:

Recomandată pentru utilizări dure.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Lungime	218 mm
Rotație la dreapta/ stânga	da
Zgomot de lucru	96 dB(A)
Intervalul momentului de torsiune	300 - 1450 Nm
Turație maximă	5500 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Debit maxim de aer necesar	1620 l/min
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	13 mm
Vibrație maximă conform EN	10,2 m/s ²
Denumirea producătorului	W2920
Forma	Pistol
Greutate	3,2 kg
Înălțime	206 mm
Profil de antrenare portsculă	□
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M30
Racord de aer comprimat	3/8 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță