

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 250170 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197927903 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

CNMG 160612 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 230 m/min |
| Sfărâmător de așchii | VM |
| Aplicația principală | M |
| Rază la colț | 1,2 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Categorie | HB7140-1 |
| Avans f | 0,1 - 0,4 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CNMG 160612 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 4 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |