


Garant
CNMM 160616, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	250460 HB7120-1
GTIN	4045197928078
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 160616 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de aşchii: VR

 Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm

 Avans f : 0,4 - 1,2 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 210 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 210 m/min
Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VR
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 160616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire