


**Garant****SNMM 190624, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251394 HB7120-1
GTIN	4045197928375
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SNMM 190624 HB7120-1 Rază la colț: 2,4 mm  
Categorie: HB7120-1  
Sfărâmător de așchii: VR  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	VR
Aplicația principală	M
Rază la colț	2,4 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 12 mm
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 210 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire