


**Garant****SNMG 150612, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SNMG 150612 HB7120-1 Rază la colț: 1,2 mm  
Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de aşchii: VM  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7120-1
Sfârâmător de aşchii	VM
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire