


**Garant****SNMM 190624, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Clasa articolului	21G

**Descriere**

SNMM 190624 HB7140-1 Rază la colț: 2,4 mm  
Categorie: HB7140-1  
Sfârâmător de așchii: VR  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 12 mm  
Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 40 - 180 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VR
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 12 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	40 - 180 m/min
Categorie	HB7140-1

Rază la colț	2,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire