

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 32/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	MVJNR/L 3225P16
Lungime cap L ₁	32 mm
Șurub pentru gheara de strângere	259021 1
Mărime coadă	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
șurub pentru portplăcuță	259025 3
Lungimea totală L	170 mm
Portplăcuță	259031 39
Gheară de strângere	259038 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500