

 Atlas Copco

## Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2911



### Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2911
GTIN	7322590051303
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

- **Mecanism de percuție performant cu cameră dublă.**
- **Greutate redusă la putere mare.**
- **Carcasă din material compozit și mâner cu durabilitate mare.**
- **Trei trepte pentru moment.**
- **Mâner ergonomic cu izolație bună.**
- **Comutare pentru funcționare spre dreapta/stânga cu ajutorul a două butoane.**

#### Aplicație:

Recomandată pentru utilizări dure.

#### Piese de schimb:

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

### Descriere tehnică

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M14
Turație maximă	7300 min <sup>-1</sup>
Denumirea producătorului	W2911
Rotație la dreapta/ stânga	da
Intervalul momentului de torsiune	150 - 400 Nm
Forma	Pistol
Înălțime	178 mm
Greutate	1,2 kg
Zgomot de lucru	92 dB(A)
Profil de antrenare portsculă	□
Lungime	160 mm
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Vibrație maximă conform EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Debit maxim de aer necesar	1020 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță