

Garant**CNMG 190616, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250341 HB7120-1
GTIN	4045197928016
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 190616 HB7120-1 Categorie: HB7120-1
Sfărâmbător de așchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Sfărâmbător de așchii	VG
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Rază la colț	1,6 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire