



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2915



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2915
--------------------	--------------

GTIN	7322590051297
------	---------------

Clasa articolului	03R
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

- **Mecanism de percuție performant cu ciocan dublu.**
- **Greutate redusă și performanță ridicată.**
- **Carcasă din material compozit și mâner cu durabilitate mare.**
- **Mâner ergonomic cu izolație bună.**
- **Comutare pentru funcționare spre dreapta/stânga cu ajutorul a două butoane.**

Aplicație:

Recomandată pentru utilizări dure.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch
Zgomot de lucru	96 dB(A)
Denumirea producătorului	W2915
Intervalul momentului de torsiune	200 - 800 Nm
Înălțime	186 mm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M16
Forma	Pistol
Profil de antrenare portsculă	□
Vibrație maximă conform EN	7,5 m/s ²
Greutate	2 kg
Lungime	185 mm
Turație maximă	7700 min ⁻¹
rotație la dreapta/ stânga	da
Debit maxim de aer necesar	1080 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță