

**Garant****CNMG 190616, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250341 HB7140-1
GTIN	4045197928023
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 190616 HB7140-1 Categorie: HB7140-1  
Sfârâmtor de așchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,6 mm
Sfârâmtor de așchii	VG
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 210 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	M

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire