


Garant**CNMM 190624, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250466 HB7140-1
GTIN	4045197928146
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190624 HB7140-1 Categorie: HB7140-1
Sfârâmător de aşchii: VR
Adâncime de tăiere a_p : 2 - 8 mm
Avans f : 0,2 - 0,8 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 40 - 180 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	2,4 mm
Avans f	0,2 - 0,8 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	VR
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	40 - 180 m/min
Categorie	HB7140-1

Adâncime de tăiere a_p	2 - 8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire