


**Garant****CNMM 120416, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMM 120416 HB7120-1 Categorie: HB7120-1  
Sfârâmător de aşchii: VR  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 8 mm  
Avans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 210 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 8 mm
Sfârâmător de aşchii	VR
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 210 m/min

Materialul sculei	Carbura
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	1,6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 120416
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire