


Garant**SNMG 150608, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150608 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm

Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HB7120-1

Sfârâmător de așchii	VM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire