

**ROLLER****Dispozitiv de îndoit țevi „Arcus” cu segmente în cutie de transport, Pentru Ø exterior al țevii: 12-22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Clasa articolului	84C

**Descriere****Execuție:**

Segmentele de îndoire și patinele de ghidare sunt compuse din **poliamidă armată cu fibre de sticlă**, foarte rezistente și în același timp ușoare. Segmentele de îndoire pentru diversele Ø ale țevii sunt interschimbabile. Dispozitivul de îndoit țevi poate fi folosit staționar în menghină sau liber cu mâna.

**Aplicație:**

Pentru îndoirea atât a țevilor moi de cupru, cât și a celor dure, țevilor de cupru termoizolate, țevilor de oțel, precum și a țevilor de aluminiu și inox în dimensiunile 10 – 22 mm diametru exterior (pentru țevi de inox 12 – 18 mm). Unghi de îndoire până la 180°. (Grosimea maximă a pereților de țevă 1,5 mm, cupru moale până la 3 mm, inox până la 1,5 mm.)

**Conținut:**

Aparat de îndoit țevi: 1 buc.

Câte 1 segment de îndoire pentru Ø exterior al țevii: 12; 15; 18; 22 mm

Câte 1 papuc de glisare pentru Ø exterior al țevii: 12; 15; 18; 22 mm

**Livrare:**

Compus din mecanism de acționare a îndoirii din oțel călit, șplinturi, 4 segmente de îndoire, 4patine de ghidare și spray special de îndoire în cutie de transport din tablă de oțel.

**Descriere tehnică**

Număr papuci glisare	4
Număr segmente de îndoire	4
Număr utilaje îndoit țevi	1
Pentru Ø exterior al țevii	12; 15; 18; 22 mm
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacăra
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Unghi îndoire maxim	180 grad
Material segment îndoire	Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Material papuc glisare	Poliamidă armată cu fibre de sticlă
Tip produs	Aparat de îndoit

## Accesorii

Segment de îndoire Pentru Ø exterior al țevii 18 mm	822110 18
Patină de ghidare Pentru Ø exterior al țevii 18 mm	822120 18
Segment de îndoire Pentru Ø exterior al țevii 22 mm	822110 22
Patină de ghidare Pentru Ø exterior al țevii 15 mm	822120 15