

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7140-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Sfărâmător de aşchii	VS
Aplicația principală	M

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire