

Garant**DNMG 150408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250768 HB7140-1
GTIN	4045197928696
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire