

RIDGID
Peddinghaus**Dispozitiv hidraulic de îndoit țevi, Tip: 3/8-2****Date comandă**

Numărul de comandă	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Clasa articolului	83R

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv hidraulic robust pentru îndoit țevi cu sistem hidraulic închis și arc de întoarcere pentru control mai bun asupra pistonului. Glisoare și segmente de îndoire din fontă, piston performant cu o presiune de apăsare de 450 bari. Garniturile de înaltă calitate pentru pistoane elimină neetanșeitățile și prelungesc durabilitatea. Glisoare cu afișaj pentru unghiul de îndoire. Îndoirea țevelor în siguranță cu ajutorul sistemului închis. Modelul special de pârghie asigură protecția împotriva suprasolicității. Se livrează în cutie din lemn cu închidere.

Aplicație:

Pentru îndoirea țevelor din oțel zincate și negre, precum și a țevelor de gaze (3/8 inch– 2 inch). Unghi de îndoire de până la 90°, țevi cu o grosime a pereților de maxim 5,5 mm (țeavă de 2 inch). Utilizare practică datorită cursei lungi a pistonului la fiecare proces de funcționare a pompei. Utilizare universală în construcția de mașini și de echipamente, în lucrările asupra sistemelor de conducte, în lucrările de lăcătușerie etc.

Conținut:

Câte 1 segment de îndoire Cod 821155: Ref. 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2

Glisor Cod 821156: 2 buc.

Dispozitiv hidraulic de îndoit țevi: 1 buc.

Roți: 3 buc.

Descriere tehnică

Număr segmente de îndoire	7
---------------------------	---

Număr glisoare	2
Rază de îndoire (mijlocul țevii)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Număr rotoare	3
Număr dispozitive hidraulice de îndoit țevi	1
Pentru deschiderea nominală a țevii	3/8 – 2 inch
Grosime maximă perete	5,5 mm
Unghi îndoire maxim	90 grad
Tip produs	Aparat de îndoit

Accesorii

Segment de îndoire Tip 1.1/4	821155 1.1/4
Segment de îndoire Tip 3/8	821155 3/8
Segment de îndoire Tip 1/2	821155 1/2
Segment de îndoire Tip 3/4	821155 3/4
Segment de îndoire Tip 2	821155 2
Glisor	821156
Segment de îndoire Tip 1.1/2	821155 1.1/2
Segment de îndoire Tip 1	821155 1