


Garant**Bac cu știfturi de poziționare, Pentru lățimea bacurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362627 125
GTIN	4045197928283
Clasa articolului	31S

Descriere**Execuție:**

- **Oțel călit, nitrurat cu precizie de execuție ridicată (toleranță $\pm 0,01$ mm).**
- **Montaj simplu pe menhină.**
- **Aționare mecanică a știfturilor.**
- **Posibilitate de acționare cu aer comprimat a ventilelor bilaterală.**
- **Nicio diferență între bacul fix și mobil.**
- **Presiune necesară a aerului 5,5 bar**

Aplicație:

Modificare rapidă pentru diferite tipuri de prelucrare.

- **Fixare rapidă și cu precizie maximă la re poziționare.**
- **Manevrare a bacurilor de protecție fără irosire de timp.**

Adaptat pentru:

GARANT-NC Cod 360510; 360465; 361290.

HOLEX Cod 362010.

Allmatic Cod 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 precum și cu bacuri Cod 361400 – 361620.

Livrare:

Cu 1 buc. șurub de fixare.

Descriere tehnică

Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	HD-Allmatic
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	HD-HOLEX
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Tip produs	Bacuri de menghină

Accesorii

Pini de schimb, 10 buc. Tip 1	362629 1
-------------------------------	----------