



Micrometru digital de exterior cu vârf de măsurare, Domeniu de măsurare: 0-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Clasa articolului	42B

Descriere

Execuție:

Afișaj digital ușor lizibil, care dispune și de citire analogică. Carcasă metalică robustă. Tijă de măsurare rotativă, suprafețe de măsurare armate cu carbură

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357

Pasul tamburului micrometric: 1/50

Clasă de protecție IP: IP 54

Calibrarea: B1

Citire: 0,001 mm

Citire: 0,00005 inch

Eroare de toleranță: 4 μm

Descriere tehnică

Citire	0,001 mm
Citire	0,00005 inch
Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	4 μm

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire comutabilă	mm / inch
Pasul tamburului micrometric	1/50
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 25 mm	012050 25
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 100 mm	012060 100
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------