

Garant**Minibară din carbură pentru strunjire interioară, pe dreapta, Lungime activă L1 / mărimea plăcuței d: 56/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270006 56/8
GTIN	4045197928986
Clasa articolului	21V

Descriere**Execuție:**

Coadă din carbură, cu cap de oțel brazat și locaș călit pentru plăcuțe.

- **Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.**
- **Schimbare simplă a plăcuței.**

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	56 mm
Lungimea totală L	120 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	279815 11
Mărimea plăcuței	08 mm
Înălțime de strângere L ₂	11,5 mm
Serie	Mini
Ø cozii D _s	12 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10