

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4	16 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VB.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SVJBR/L 1212F11
Lungime cap L_1	21,5 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500