

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungimea totală L	70 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Mărimea plăcuței	6 mm
Mărime coadă	10 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1010E06
Lățimea funcțională L ₄	12 mm
Lungime cap L ₁	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500