

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungime cap L ₁	19 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1212F09
Lungimea totală L	80 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	9 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500