

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 8/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	10 mm
Mărime coadă	8 mm
Lungimea totală L	60 mm
Lungime cap L ₁	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	6 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 0808D06
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500