

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	SCSCR/L 2020K09
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Mărime coadă	20 mm
Lungimea totală L	126 mm
Mărimea plăcuței	9 mm
Portplăcuță	269005 1
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

## Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500