

Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/12mm



Date comandă

Numărul de comandă	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SCSCR/L 2525M12
Portplăcuță	269005 6
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărime coadă	25 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lungime cap L ₁	27 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Lungimea totală L	151 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije
interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500