

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	22 mm
Mărime coadă	20 mm
Portplăcuță	269005 1
Mărimea plăcuței	9 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungimea totală L	126 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 2020K09
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500