

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1616H12
șurub pentru portplăcuță	269013 5
Mărimea plăcuței	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Lungimea totală L	101 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Portplăcuță	269005 6
Mărime coadă	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

## Fișă de date

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20

269028 20

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500