

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1212F09
Lungime cap L ₁	19 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungimea totală L	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Mărimea plăcuței	9 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500