

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 10/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0602..
Mărime coadă	10 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L	70 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1010E06
Lungime cap L <sub>1</sub>	12 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	12 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500