


Plăcuță cu profil complet la 30° exterior, pe stânga, HB7125, Număr de pași / inch: 8**Date comandă**

Numărul de comandă	270970 8
GTIN	4045197929327
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Număr de pași / inch	8
Materialul sculei	Carbura
Utilizare la interior/exterior	exterior
Tip de utilizare	stânga
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Tip de filet	RD-LH
Tip de filet	RD
Normă pentru filet	DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund	30 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
filetare prin strunjire**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		