

**Plăcuță cu profil complet la 30° exterior, pe stânga, HB7125, Număr de pași / inch: 6****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270970 6      |
| GTIN               | 4045197929334 |
| Clasa articolului  | 21J           |

**Descriere tehnică**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Număr de pași / inch                  | 6              |
| Materialul sculei                     | Carbura        |
| Utilizare la interior/exterior        | exterior       |
| Tip de utilizare                      | stânga         |
| Profil plăcuțe amovibile              | Profil complet |
| Categorie                             | HB7125         |
| Tip de filet                          | RD-LH          |
| Tip de filet                          | RD             |
| Normă pentru filet                    | DIN 405        |
| Unghi al flancurilor filetului rotund | 30 grad        |
| Grosime                               | 3,6 mm         |
| Mărimea plăcuței L                    | 16 mm          |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
filetare prin strunjire**Date utilizator**

|                              | <b>Se recomandă pentru</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                 | 120 m/min            | M              |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                 | 120 m/min            | M              |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | recomandat                 | 60 m/min             | S              |
| continuu                     | recomandat                 |                      |                |
| neregulat                    | recomandat                 |                      |                |
| înterupt                     | recomandat                 |                      |                |
| Umiditate maximă             | recomandat                 |                      |                |