

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260001 20/12  |
| GTIN               | 4045197929297 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Lungime cap $L_1$                        | 24 mm                               |
| Portplăcuță                              | 269005 6                            |
| Lungimea totală L                        | 126 mm                              |
| Mărime coadă                             | 20 mm                               |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 20                           |
| Cod ISO Suport                           | SCSCR/L 2020K12                     |
| Lățimea funcțională $L_4$                | 25 mm                               |
| șurub pentru portplăcuță                 | 269013 5                            |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | CC.. 1204..                         |
| Mărimea plăcuței                         | 12 mm                               |
| Standard                                 | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                         | pe stânga                           |
| Răcire interioară                        | nu                                  |
| Unghi de reglare $\kappa$                | 45 grad                             |
| Utilizare                                | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs                               | Cuțit de strunjit                   |

---

**Accesorii**

|   |             |
|---|-------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15                                | 674248 TX15 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2  | 269028 2    |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500  |