

**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	269013 5
Lungimea totală L	101 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	20 mm
Portplăcuță	269005 6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 20
Mărimea plăcuței	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 1204..
Mărime coadă	16 mm
Cod ISO Suport	SCSCR/L 1616H12
Lungime cap L <sub>1</sub>	22 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	45 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

---

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 20	269028 20
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500