

**Garant**

**Plăcuță cu profil complet la 30° interior, pe dreapta, HB7125, Număr de pași / inch: 6**

**Date comandă**

Numărul de comandă	270984 6
GTIN	4045197929440
Clasa articolului	21J

**Descriere tehnică**

Număr de pași / inch	6
Materialul sculei	Carbura
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Tip de filet	RD-LH
Tip de filet	RD
Normă pentru filet	DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund	30 grad
Grosime	4,76 mm

Mărimea plăcuței L	22 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		