

Garant**Plăcuță cu profil complet la 30° exterior, pe stânga, HB7125, Număr de pași / inch: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	270974 6
GTIN	4045197929426
Clasa articolului	21J

Descriere tehnică

Număr de pași / inch	6
Materialul sculei	Carbura
Tip de utilizare	stânga
Utilizare la interior/exterior	exterior
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Tip de filet	RD-LH
Tip de filet	RD
Normă pentru filet	DIN 405
Unghi al flancurilor filetului rotund	30 grad
Grosime	4,76 mm

Fișă de date

Mărimea plăcuței L	22 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		