

Ansell**Pereche de mănuși HyFlex® 11-800, Mărimea mănușilor: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	094350 10
GTIN	10076490480872
Clasa articolului	04P

Descriere**Execuție:**

Seria HyFlex®. Mănuși versatile cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări precise și generale. Oferă un echilibru optim între confort, mobilitate și protecția mâinii. Cu Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pentru reducerea oboselei mâinii. Standard Öko-Tex® 100.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Ajustabilitate	foarte bun(ă)
Fără DMF	da
Simț tactil	foarte bun(ă)
Prindere în condiții umede	moderat(ă)

Prindere în condiții alunecoase	bun(ă)
Capacitate de aerisire	foarte bun(ă)
Fără silicon	da
Mărimea mănușilor	10
Material acoperire	Nitril
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Serie	HyFlex®
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Îmbrăcăminte standard	Oeko-Tex Standard 100
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Fără silicon
Proprietate a mănușilor	Fără latex
Proprietate a mănușilor	Fără DMF
Proprietate a mănușilor	prietenos cu pielea alergică
EN 388	3131A
Material de suport	Nylon
Strat de acoperire	Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Allround
Lungime	199 mm
Culoarea	gri / alb
Greutate	20,4 g
Tehnologie de tricatat	15G
Aplicație	de folosință multiplă
Material	Spumă de nitril
Clasă de protecție împotriva tăieturilor	A
Tip produs	Mănuși universale

