



Set de ștanțe inelare complet în cutie de stocare, Interval de valori de ștanțare: 3-20mm



Date comandă

Numărul de comandă	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Clasa articolului	86C

Descriere

Execuție:

Suport din 2 componente (până la Ref. 3–20) cu mâner tip pistol cu cuțite de ștanță înlocuibile, rectificat cu mare precizie. Pentru realizarea de inele pentru etanșare într-o singură operație se pot prinde în suport 2 cuțite de ștanță cu Ø diferite.

Aplicație:

Pentru perforare sau realizarea de șaibe / inele într-o singură etapă. Pentru cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută, stofă sau alte materiale similare.

Livrare:

Câte 1 cuțit de ștanță Ø Cod 832110: 10 buc. Ref. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Posibilități de combinare a cuțitelor de ștanță interior : exterior (mm): 3–10 interior cu 12–20 exterior

Recipient LxIxH (mm): Plastic 140x100x40

Notă:

- La ștanțare se va folosi ca bază lemnul, pielea sau un material asemănător.
- Următoarele modalități de combinare nu sunt posibile: 20 (interior) cu 22 (exterior) 30 (interior) cu 32 (exterior); 40 (interior) cu 42 (exterior); 50 (interior) cu 52 (exterior).

Descriere tehnică

Interval de valori de ștanțare	3 - 20 mm
Tip produs	Sculă de ștanțat

Accesorii

Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 3 mm	832110 3
Suport Pentru intervalul de valori de ștanțare 3-20 mm	832120 3-20
Cuțit dispozitiv de tăiat găuri	832130
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 6 mm	832110 6
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 8 mm	832110 8
Vârf de centrare cu resort	832140
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 4 mm	832110 4
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 14 mm	832110 14
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 12 mm	832110 12
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 16 mm	832110 16
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 10 mm	832110 10
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 20 mm	832110 20
Cuțit de ștanță de schimb Pentru Ø găurii 18 mm	832110 18