

**Pereche de mănuși 6230, Mărimea mănușilor: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	094236 7
GTIN	4059904093775
Clasa articolului	09H

**Descriere****Execuție:**

**6230.** Mănușă antistatică pentru utilizări **ESD**. Recomandate și pentru operarea **ecranelor tactile**.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Mănuși care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecție împotriva șocurilor electrice, ci doar pentru protecția produselor.

**Descriere tehnică**

Material acoperire	PU
Mărimea mănușilor	7

Fără DMF	nu
EN 388 Rezistență la tăiere	1
Protecție la temperaturi înalte	nu există
Fără silicon	nu
Prindere în condiții umede	moderat(ă)
Ajustabilitate	bun(ă)
EN 388 Rezistență la propagarea rupturii	3
Capacitate de aerisire	bun(ă)
EN 388 Rezistență la abraziune	4
EN 388 Rezistență la perforare	1
Simț tactil	foarte bun(ă)
Prindere în condiții alunecoase	moderat(ă)
Tip de mănuși	Mănuși universale
Categorie de protecție	Categoria a II-a
Conținut	12
Proprietate a mănușilor	Recomandat pentru ecran tactil
Tehnologie de tricotat	13G
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Aplicație	de folosință multiplă
EN 388	3141X
Material de suport	Nailon/carbon
Strat de acoperire	PU
Variantă cu strat de acoperire	suprafața palmei
Domeniu de utilizare	Precizie
Culoarea	Alb / gri
Greutate	14 g
Tip produs	Mănușă ESD

