

Garant**Cărucior cu mâner T1, Tip: T14****Date comandă**

Numărul de comandă	918500 T14
GTIN	4045197612014
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact.

2 roți fixe și 2 roți de ghidaj (cu opritor) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:**EN 1757-3****Accesorii opționale:**

Panou perforat Cod 918580 Ref. SP1. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	27 kg
----------	-------

Înălțime platformă de încărcare superioară	853 mm
Lățimea platformei de încărcare	609 mm
Capacitate portantă	200 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime platformă de încărcare inferioară	195 mm
Ø roții	125 mm
Înălțime	1019 mm
Standard	EN 1757-3
Tip	T14
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Lățime	813 mm
Adâncimea platformei de încărcare	459 mm
Adâncime	459 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de apucare

Accesorii

Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP1	918580 SP1
Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581