

Garant**Cărucior cu mâner de împingere T3, Tip: T32****Date comandă**

Numărul de comandă	918520 T32
GTIN	4045197611888
Clasa articolului	91T

Descriere**Execuție:**

1 platformă de încărcare.

Construcție sudată din oțel, platformă din **panou cu structură de lemn** cu suprafață de culoarea antracitului, rezistentă la zgârieturi.

Mâner cu inserție de Haptoprene® și polipropilenă rezistentă la impact. 2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafață de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenți.

Standard:

EN 1757-3

Accesorii opționale:

Panou perforat Cod 918580. Nu este inclus în pachetul de livrare.

Culoare:

Argintiu **acoperit cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Ø roții	125 mm
---------	--------

Lățime	970 mm
Înălțime	915 mm
Materialul roții	Benzi de rulare din poliuretan
Greutate	20 kg
Tip	T32
Capacitate portantă	250 kg
Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de roți fixe fără frână	2
Standard	EN 1757-3
Lățimea platformei de încărcare	850 mm
Înălțimea platformei de încărcare	195 mm
Adâncime	509 mm
Adâncimea platformei de încărcare	500 mm
Tip produs	Cărucior cu mâner de împingere

Accesorii

Placă cu strângere pentru masa mobilă	918581
Panou din tablă perforată pentru înșurubare Tip SP2	918580 SP2